


XAL Control Stations

XAL กล่องควบคุม Intra

ส่วนประกอบย่อยต่างๆ สำหรับประกอบเอง 1-5 ช่อง
Separate components for self assembly 1 to 5 way



วิธีการประกอบกล่องควบคุม Intra XAL-D

- เลือกกล่องแม่ที่รองรับจำนวนช่องตามต้องการ (1-5 ช่อง)
- เลือกหัวปุ่มกด, หัวหลอดไฟ, หัวสวิตช์หยุดฉุกเฉิน หรือหัวสวิตช์หยุดตามต้องการที่เลือกไว้จากข้อ 1
- เลือกคอมเมทริคัล หรือ ส่วนตัวรองให้สอดคล้องกับส่วนหัวที่เลือกไว้จากข้อ 2

หลักการเลือกคอมเมทริคัล และส่วนตัวรองให้สอดคล้องกัน

- ถ้าหัวสวิตช์ปุ่มกด สามารถเลือกคอมเมทริคัลแม่ที่ใช้งานได้สูงสุด 3 คอมเมทริคัล ต่อ 1 ปุ่มกด
- สำหรับหัวหลอดไฟแม่มี ส่วนตัวรองมีสี่ขาคู่กับส่วนหัว
- ถ้าหัวปุ่มกดแม่มีหัวสวิตช์แม่มี ให้เลือก LED 1 ตัว ที่สีตรงกับสีของปุ่มกด และเลือกได้คอมเมทริคัลที่ใช้งานได้สูงสุด 2 คอมเมทริคัล

XAL Control Stations

XAL กล่องควบคุม Intra

ส่วนประกอบย่อยต่างๆ สำหรับประกอบเอง 1-5 ช่อง
Separate components for self assembly 1 to 5 way

- กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่น, ทนแรงกระแทก IP65

รายละเอียด	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	
กล่องแม่	ฐานสี่ขา ฝาสี่เหลี่ยม	1 - ช่อง XALK01 1,100	
	1 - ช่อง	XALD01 800	
	2 - ช่อง	XALD02 1,090	
	3 - ช่อง	XALD03 1,810	
	4 - ช่อง	XALD04 2,250	
5 - ช่อง	XALD05 2,250		
ปุ่มกดเปล่า ไม่มีฝา	ไม่มีฝาสี่เหลี่ยม	ZB5AA0 (ใช้งานร่วมกับ ฝา ZBA ด้านล่าง)	
	ส่วนหัวของ สวิตช์ปุ่มกด	สีดำ	ZBA2 60
		สีเขียว	ZBA3 60
		สีแดง	ZBA4 60
	สีเขียว + START	ZBA333 80	
ฝาครอบหมอบ สำหรับหัวเปล่า ZB5-AA0	สีแดง + STOP	ZBA434 170	
	สีขาว + ↑	ZBA334 115	
	สีดำ + ↑	ZBA335 125	
	สีเขียว + I	ZBA331 80	
	แดง Ø 30 มม.	ZB5AC44 700	
หัวดอกเห็ด-กด-กดทับ	แดง Ø 40 มม.	ZB5AC4 515	
	หัวดอกเห็ด-กดลิ้น หมุน แดงทับ	แดง Ø 30 มม.	ZB5AS834 705
		แดง Ø 40 มม.	ZB5AS844 680
	หัวดอกเห็ด-กดลิ้น ไขวญแดงทับ	แดง Ø 30 มม.	ZB5AS934 1,090
		แดง Ø 40 มม.	ZB5AS944 660



XAL-D02



ZB5-AA0



ZBA-3



ZBA-333



ZB5-AS844